

幅広いバリエーションの中から、最適機種で計量工程の合理化をお約束します。

# ロードセル式 自動計量機

●P型シリーズ●

## 特徴

- 粉・顆粒品から塊状物小計量から大計量まで被計量物特性の合わせて最も適した機種が選べます。
- 計量条件等の設定がきめ細かくなり、多品種の計量が可能です。
- 100アイテムのメモリーが可能です。  
計量値、計量速度はもちろん、0点補正の回数設定などが個々に設定可能です。
- 複数連時の操作性が更に向上しました。  
計量値等の条件が全号機に同時入力可能となります。  
メモリーの呼出も一括で可能です。
- 包装機、充填機等との連動条件を内部設定することにより、連動機種の種類が大きく広がります。



●P型シリーズ標準仕様 (標準仕様につき被計量物条件等により変更となる場合があります。)

粒 体 ・ 顆 粒 品 用	型 式 総 称	P-10,30	P-2	PLL-2	PC-2
	秤 量	500g. 1000g	500g. 1000g	5kg. 10kg. 20kg	5kg. 10kg. 20kg
	最 大 計 量 容 積	4ℓ	4ℓ	20ℓ	40ℓ
	連 数	1~6連	1~3連	1~2連	1~2連
顆 粒 ・ 塊 状 品 用	型 式 総 称	P-10,30	P-3	PL-3	PLL-3
	秤 量	500g. 1000g	500g. 1000g	500g. 1000g	5kg. 10kg. 20kg
	最 大 計 量 容 積	2ℓ	4ℓ	5ℓ	20ℓ
	連 数	1~6連	1~4連	1~4連	1~2連

最小表示 ●500g=0.05, 0.1, 0.2g ●1000g=0.1, 0.2g ●5000g=0.5, 1g ●10000g=1, 2, 5g ●20000g=1, 2g



自動計量・包装システムの

株式会社エマー自動機

本社・工場 〒190-1232東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-7-13  
TEL(042)557-3711(代表) FAX(042)557-3751  
インターネットホームページ: <http://www.ema-h.co.jp>  
Eメールアドレス: [eigy@ema-h.co.jp](mailto:eigy@ema-h.co.jp)